

Vsestranska  
uporaba v sirarni



# SIRARSKE MIZE

SM, SMG, SDM, SOM

## → Sirarska miza SM

MIZA ZA VSESTRANSKO UPORABO V SIRARNI


- Sirarska miza **na kolesih** z dvignjenim robom (40 mm)
- Dvignjen rob in iztok omogočata **nadzorovano odcejanje**
- Izdelava iz nerjavnega jekla AISI 304
- Razstavljive noge za SM 97, SM 147 in SM 199 – **nižji transportni stroški**

### Dodatna oprema:

- Snemljiva odlagalna polica pod mizo



### Razstavljive noge



Tip	Dimenzije (mm)		
	Dolžina	Širina	Višina
SM 97	880	700	850
SM 147	1380	700	850
SM 199	1880	880	850
SM 249	2380	880	900
SM 299	2880	880	900

## → Sirarska miza – ogrevana SMG

OGREVALNA DELOVNA POVRŠINA

- Sirarska miza **na kolesih** z dvignjenim robom (40 mm) in ogrevalno delovno površino
- Ogreta delovna površina **preprečuje podhladitev, šok sirnega zrnja** ob stiku s površino
- Izdelava iz nerjavnega jekla AISI 304
- Priključki za sanitarno grelno vodo

### Dodatna oprema:

- Snemljiva odlagalna polica pod mizo



Tip	Dimenzije (mm)		
	Dolžina	Širina	Višina
SMG 97	880	700	850
SMG 147	1380	700	850
SMG 199	1880	880	850
SMG 249	2380	880	900
SMG 299	2880	880	900

## → Sirarska miza z delilno ploščo SDM

NEPOSREDNO, SOČASNO POLNJENJE SIRARSKIH MODELOV

- Poglobljena sirarska miza (300 mm) na kolesih z delilno ploščo, ki omogoča **polnjenje sirne mase neposredno v sirarske modele**
- Polnjenje sirarskih modelov je izvedeno **hitreje in z manj napora**
- Iztočni ventil za sirotko
- Izdelava iz nerjavnega jekla AISI 304

### Dodatna oprema:

- Snemljiva odlagalna polica pod mizo
- Odcejalna mreža na dnu
- Dodatna delilna plošča



Tip	Možnost obdelave sirne mase do (kg):	Delilnik sirne mase* (ali/ali)		Dimenzije (mm)		
		Ø180	Ø140	Dolžina	Širina	Višina
SDM 1010	cca. 40	4 x 4	5 x 5	1080 (1000)	1080 (1000)	850
SDM 1510	cca. 70	6 x 4	7 x 5	1580 (1500)	1080 (1000)	850
SDM 2010	cca. 90	8 x 4	10 x 5	2080 (2000)	1080 (1000)	850
SDM 2510	cca. 120	10 x 4	12 x 5	2580 (2500)	1080 (1000)	850
SDM 3010	cca. 140	12 x 4	15 x 5	3100 (3000)	1100 (1000)	850

\*Po naročilu so na voljo tudi delilne plošče z ostalimi, večjimi premeri.

## → Sirarska odcejalna miza SOM

SPREJEM, ODCEJANJE, PREDSTISKANJE IN RAZREZ SIRNE MASE

- Poglobljena sirarska miza (300 mm) na kolesih, namenjena **sprejemu sirne mase, odcenjanju sirotke, ročnemu predstiskanju in ročnemu razrezu sirne mase**
- Pomične odcejalne mreže spredaj in zadaj omogočajo **prilaganje različnim količinam sirne mase**
- Izdelava iz nerjavnega jekla AISI 304

### Dodatna oprema:

- Snemljiva odlagalna polica pod mizo
- Odcejalna mreža na dnu
- Plošče za predstiskanje



Tip	Možnost obdelave sirne mase do (kg):	Dimenzije (mm)		
		Dolžina	Širina	Višina
SOM 109	cca. 70	1080 (1000)	980 (900)	850
SOM 159	cca. 120	1580 (1500)	980 (900)	850
SOM 209	cca. 160	2080 (2500)	1000 (900)	850
SOM 2510	cca. 220	2600 (2500)	1100 (1000)	850
SOM 3010	cca. 290	3100 (3000)	1100 (1000)	850





## Celovite rešitve.

Z opremo Plevnik.



**PLEVNIK**

PLEVNIK, d.o.o.  
Podsmreka 56  
SI 1356 Dobrova  
milk.cheese@plevnik.si  
+ 386 (0)1 200 60 80

Skupaj smo ustvarili  
več kot 3.500 uspešnih  
sirarskih zgodb.



[www.plevnik.eu](http://www.plevnik.eu)

Zastopnik: